

Вортекс MaXshake VM30



Вортексы MaXshake VM30 предназначены для перемешивания образцов в пробирках в непрерывном и импульсном (по нажатию пробирки на перемешивающую платформу) режимах. Скорость перемешивания регулируется в диапазоне от 0 до 3300 оборотов/мин. В комплект входят платформы для перемешивания одного сосуда диаметром до 76 мм и одной пробирки.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: MaXshake VM30
Страна: Республика Корея

Причины использовать вортексы MaXshake VM30 в вашей лаборатории:

- Встроенная система балансировки снижает уровень шума и вибрации при работе
- Орбитальное перемешивание обеспечивается износостойким бесщеточным мотором с низким уровнем шума
- Нескользящие ножки для устойчивости
- Регулирование скорости перемешивания осуществляется с помощью поворотного регулятора – удобно работать в перчатках и без
- Аксессуары для расширения возможностей работы – доступны к заказу платформы для перемешивания микропробирок объемом от 0,5 до 2,0 мл

Характеристики

Диапазон регулирования скорости	От 0 до 3300 оборотов/мин
Тип перемешивания	Орбитальное
Режимы перемешивания	Непрерывный и импульсный
Мотор	Бесщеточный
Платформы в комплекте поставки	Платформа Ø76 мм, платформа для пробирки
Максимальная нагрузка	500 г
Материал корпуса	Алюминий с порошковым покрытием
Дополнительные принадлежности	Доступны к заказу платформы для перемешивания микропробирок объемом от 0,5 до 2,0 мл (опционально)

Все изображения

