

Гомогенизатор с цифровым управлением HG-15D



Гомогенизаторы с цифровым управлением HG-15D предназначены для диспергирования и гомогенизации различных образцов. Максимальная скорость вращения ротора - 27000 оборотов/мин. Управление гомогенизатором осуществляется с помощью внешней микропроцессорной панели управления с контролем по обратной связи.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: HG-15D
Страна: Республика Корея

Причины использовать гомогенизаторы с цифровым управлением HG-15D в вашей лаборатории: · Рабочий объем – от 1 до 2500 мл (зависит от используемой диспергирующей насадки) · Материал исполнения диспергирующей насадки - нержавеющая сталь и PTFE, насадки подходят для работы с растворителями · Возможность стерилизации диспергирующих насадок · Защита от перегрева и перегрузки · Регулирование и установка параметров осуществляются с помощью поворотного регулятора – удобно работать в перчатках и без · Аксессуары для расширения возможностей работы – доступны к заказу диспергирующие насадки различных типов, штатив и крепление для установки гомогенизатора

Характеристики

Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой
Диапазон регулирования скорости	От 2000 до 27000 оборотов/мин
Шаг регулирования скорости	10 оборотов/мин
Рабочий объем	От 1 до 2500 мл
Диапазон регулирования времени таймера	От 10 с до 15 мин
Управление	Цифровой контроллер с контролем по обратной связи и поворотным регулятором
Диспергирующие насадки (опционально)	Ø8 мм HT1008
Комплектация	1. Unit Only – гомогенизатор и панель управления